

## Mehrzweck-Heizbäder, Gestigkeit Multipurpose Heating Baths

### Mehrzweck-Heizbäder

#### Ausstattung:

Dicht eingelöteter Rohrheizkörper, PID-Temperaturregler mit Istwert-Anzeige, Kontaktthermometeranschluss, oberer Mantel feuervernickelt, alle Gehäuseteile aus Edelstahl (Unterbau zusätzlich lackiert), Anschraubvorrichtung für einen Stativstab 12 mm Ø.

#### Technische Daten:

Außenmaße (B × H × T): 310 × 280 × 310 mm  
 Badinnen-Ø: 170/270 mm unten/oben  
 Badtiefe: 118 mm  
 Badinhalt: 5 l  
 Gewicht: 6,8 kg  
 Anschluss: 230 V~, 50 Hz

- | Artikel   | Best.-Nr.          |
|---|--------------------|
| ① <b>Mehrzweck-Heizbad PZ 26-4, bis 400°C</b>   | <b>44 06 10203</b> |
| Geeignet als Flüssigkeits-, Luft- und Sandbad. Als Badfüllung können Öle, Wasser, Sand oder sonstige Badfüllungen, die den aus Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 bestehenden Badbehälter nicht angreifen, eingesetzt werden. |                    |

- | Artikel   | Best.-Nr.          |
|---|--------------------|
| ② <b>Mehrzweck-Heizbad PZ 26-7, bis 700°C</b>   | <b>44 06 10205</b> |
| Bietet die gleichen Anwendungsmöglichkeiten, jedoch nicht als Flüssigkeitsbad. Dieses Gerät ist als Trocken-, Luft- oder Sandbad zu verwenden.<br>Beide Bäder sind auch für Rotationsverdampfer gut geeignet. |                    |

#### Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
<b>Edelstahl-Stativstab ST 12, anschraubbar, 12 mm Ø</b>	<b>44 06 48001</b>
<b>Edelstahl-Ringsatz RI 24/E, 245 mm Ø</b>	<b>44 06 48004</b>
<b>Edelstahl-Sandbadschale SA 24, 245 mm Ø, 80 mm hoch</b>	<b>44 06 48010</b>
<b>Reagenzglas-Einsatz RGG 40, für 40 Gläser bis 20 mm</b>	<b>44 06 48014</b>
<b>Halter HK3</b>	<b>44 06 48015</b>
für Kontakt- oder Kontrollthermometer	
<b>Siliconkabel SK 83 mit 3poligem Stecker</b>	<b>44 06 48016</b>
für Kontaktthermometer	

Teile für Übertemperatur-Absicherung auf Anfrage.

